

ALICATES ARTICULADOS PARA ANILLOS SEEGER



Referencia: 5810IN
EAN-13: 8424427373905
Marca: FORZA

De: 8
A: 120
Aplicación: Interiores

8 424427 373905 >

- Diseño articulado: Los alicates permiten una operación suave y controlada, minimizando el riesgo de dañar los anillos Seeger o las piezas circundantes.
- Construcción robusta: Fabricados con acero de alta resistencia, estos alicates son duraderos y soportan un uso intensivo en entornos industriales.
- Mayor precisión: El usuario puede manipular los anillos Seeger con mayor control y exactitud, reduciendo la posibilidad de errores o daños.
- Ergonomía mejorada: El diseño ergonómico reduce la fatiga de la mano, permitiendo un uso cómodo y seguro durante períodos prolongados de trabajo.

Descripción general

Los alicates articulados para anillos Seeger son herramientas especializadas diseñadas para instalar y remover anillos de seguridad, también conocidos como anillos Seeger o anillos de retención.

Estos alicates se distinguen por su diseño de puntas finas y cónicas, que se ajustan perfectamente en los orificios o ranuras de los anillos Seeger, permitiendo una manipulación precisa.

La articulación de los alicates facilita la apertura y cierre del anillo con un esfuerzo mínimo, lo que resulta en una operación más segura y eficiente.

Están fabricados con acero de alta calidad, lo que garantiza su durabilidad y resistencia al desgaste.

Recomendaciones de uso:

Utilice los alicates específicos para el tamaño y tipo de anillo Seeger que va a manipular para evitar daños tanto al anillo como a la herramienta.

Asegúrese de que las puntas de los alicates estén bien alineadas con los orificios del anillo antes de aplicar presión.

Trabaje en un área bien iluminada para mejorar la visibilidad y la precisión al manipular los anillos Seeger.

Use protección ocular durante la operación, ya que los anillos pueden salir despedidos accidentalmente si no se manipulan con cuidado.

Mantenga los alicates limpios y libres de grasa o aceite para asegurar un agarre seguro y evitar el deslizamiento.

Recomendaciones de mantenimiento:

Limpie los alicates regularmente con un paño seco para eliminar polvo y residuos que puedan acumularse en las juntas y las puntas.

Lubrique las partes móviles ocasionalmente con una gota de aceite para mantener la suavidad de la articulación y evitar el desgaste prematuro.

Almacene los alicates en un lugar seco y protegido para evitar la corrosión y otros daños causados por la humedad.

Características

| | |
|------------|------------|
| De | 8 |
| A | 120 |
| Aplicación | Interiores |

Certificaciones

| | |
|---------------|--------------------------------------|
| Garantía | Ilimitada por defecto de fabricación |
| Certificación | ISO 9001 & ISO 14001 |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 28,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 7,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 2,00 |
| Presentación | Caja de cartón |

Clasificación

| | |
|--------|---|
| UNSPSC | - Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas de sujeción y fijación / Alicates de engaste (27112147) |
| AECOC | - SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / ALICATES Y TENAZAS (08040502) |

Enlaces

| | |
|------------------------------|---|
| enlace | enlace web a ALICATES ARTICULADOS PARA ANILLOS SEGUER |
| pdf | ISO 9001 |
| pdf | ISO14001 |
| imagen alta resolución - PSD | Foto_5800_1.psd |
| imagen alta resolución - PSD | Foto_5800_2.psd |
| imagen alta resolución - PSD | Cro_5800_1.psd |
| imagen alta resolución - PSD | Cro_5800_2.psd |
| imagen alta resolución - PSD | Cro_5800_4.psd |
| imagen alta resolución - PSD | Cro_5800_3.psd |