

Codo automático 3/8" - alta presión | G5186+



Referencia: G5186+
EAN-13: 8426375009318
Marca: DRIP & FRESH

- Permiten la Instalación del sistema de forma rápida, sencilla y segura.
- Fabricado en materiales de alta calidad, lo que asegura una buena longevidad del producto.
- Soporte altas presiones de trabajo, por lo que permite su uso en sistemas de nebulización con equipos de presión.



Descripción general

Características:

- Medida: 3/8".

Especificaciones:

- Permite conectar dos tramos de tubería de 3/8" con un ángulo de 90°.
- Conexiones automáticas: facilita enormemente la instalación, ya que simplemente hay que insertar la tubería en la pieza para que haga una perfecta estanqueidad.
- Es recomendable mojar el tubo con agua jabonosa antes de insertarlo en las piezas de conexión automática. Conseguiremos insertar la tubería con mayor facilidad.
- Con el fin de evitar el desplazamiento de la junta tórica al introducir el tubo en la pieza, recomendamos emplear una herramienta de corte para realizar un corte limpio y sin rebabas. Para recolocar una junta tórica en su sitio correcto podemos emplear la punta de un destornillador plano para extraer la pieza móvil. Una vez extraída reubique la junta a su posición correcta y vuelva a montar la pieza móvil en su sitio.
- Evitar solapamiento de las "nubes" de agua nebulizada: Con ello minimizaremos la condensación y precipitación del agua nebulizada.
- Distancia recomendada entre toberas: 70 - 100 cm.
- Altura recomendada para situar la tobera: 2,5 - 3 m.
- En las instalaciones de baja-media presión es recomendable que las toberas tengan una inclinación de unos 45° respecto al eje perpendicular con el suelo. De esta manera reducimos considerablemente el goteo que se puede producir en este tipo de instalaciones debido a la falta de presión en el sistema.
- Distancia recomendada entre toberas: 70 - 100 cm.
- Altura recomendada para situar la tobera: 2,5 - 3 m.

Mantenimiento:

- Desmotar las toberas al final de temporada y sustituirlas por un tapón.
- En caso de obstrucción (cal y/o partículas) recomendamos sumergirlas en una solución de agua con vinagre (50% - 50%) durante 12 h. Después enjuagarlas con abundante agua limpia.

Acabados

Material	Latón / Polifosfato
----------	---------------------

Certificaciones

Garantía	3 Años
----------	--------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Presentación	Bolsa con colgador