

## Supra Grey Gasket Maker Formador de Juntas



Referencia: 35134  
 EAN-13: 8410410351340  
 Marca: Permatex

Capacidad: 80 ml

- Muy resistente a compresión y altas presiones.
- Excelente resistencia al aceite de motor.
- No daña el sensor de oxígeno o sonda lambda. No corrosivo.
- Reemplaza a la mayoría de juntas preconfiguradas.
- Puede ser utilizada como formador de juntas (junta auto formante) o con junta preconfigurada.

### Descripción general

Permatex® Supra Grey® es un formador de juntas de silicona mono componente formulado para proporcionar un perfecto sellado y adhesión en las aplicaciones profesionales de ensamblaje de componentes mecánicos. Este producto cura a temperatura ambiente en contacto con la humedad formando una resistente y flexible junta de silicona. Posee propiedades de resistencia frente al envejecimiento y cambio de temperaturas sin endurecerse, contraerse o agrietarse. Formulado para su aplicación bajo condiciones de alta carga- compresión. Muy resistente a altas presiones. Gran resistencia química a líquidos refrigerantes y aceite de motor. Cumple especificaciones OEM (Primer Equipo).

### Propiedades

Muy resistente a compresión y altas presiones. Excelente resistencia al aceite de motor. No daña el sensor de oxígeno o sonda lambda. No corrosivo. Reemplaza a la mayoría de juntas preconfiguradas. Puede ser utilizada como formador de juntas (junta auto formante) o con junta preconfigurada. No inflamable. No tóxico. Bajo Olor.

### Aplicaciones

- Cárter de aceite.
- Tapa del sistema de transmisión
- Sellado de tapas de válvulas.
- Carcasas del termostato.
- Tapa del engranaje de distribución.

### Riesgos

Atención.,H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.,H319: Provoca irritación ocular grave.

### Seguridad

P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación.,P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.,P333 + P313: En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.,P337 + P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.,P302 + P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.,P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.,P501: Eliminar el contenido/el recipiente en ...

### Clasificación ADR

NO ADR

### Modo de empleo

Para ensamblar como junta autoformante: Retire todo el material previo existente en la superficie a unir. Para obtener un resultado óptimo, limpie y seque la superficie con un producto libre de disolvente. Corte la boquilla en función del tamaño del cordón deseado, entre 1,5 mm y 6 mm de diámetro. Un cordón de 3 mm es suficiente para la mayoría de

las aplicaciones. Quite el tapón, agujeree el tubo y coloque la boquilla adjunta.

### Características

Capacidad	80 ml
Material del envase	Metal

### Acabados

Color	Pasta tixotrópica.
-------	--------------------

### Certificaciones

Certificación	ADR A
---------------	-------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	5,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	3,00
Producto empaquetado: alto (cm)	18,00

### Enlaces

pdf	<a href="#">Ficha de Datos de Seguridad Ref.35134</a>
pdf	<a href="#">Ficha Técnica Ref.35134</a>